

PM2.5 口罩


規格	5 層 Pm2.5 過濾 95% 以上
過濾效率	PM2.5 過濾 95% 以上
材質	PP + 熔噴布 + 无纺布 fabricmelt- 无纺布 + 无纺布
尺寸	S : 17.5 × 12.4 cm M : 23.5 × 13.6 cm L : 24.7 * 16 cm
重量	11g / pc
包裝	100 個 / 包
用途:	PM2.5, 霧霾, 花粉, 細菌, 病毒
特點	PM2.5, 霧霾, 花粉, 細菌, 病毒, 呼吸系統, 皮膚, 眼睛, 喉嚨, 氣管, 肺部
數量	10-30 個 / 包
包裝	1pc / polybag; 100 個 / 包
價格	100 個
MOQ	10, 000pcs











Insert PM2.5 air particles
through the filter into the
interlayer

Cover your nose and mouth
and hang the rubber bands
on your ears


Fix the nose clip to the
nose

5-layer meltblown cloth filter





Fiber diameter of meltblown cloth reaches 1-5 microns, effectively filtering Pm2.5, pollutants and droplets



Test Report

Haze particle barrier test:
KP 10 > 99.97%

AL MA CNAS No. 2014 (全) -098

检 验 报 告

产品名称: PM2.5口罩
委托单位: 安佑防护用品公司
检验类别: 委托

国家劳动防护用品质量监督检验中心 (北京)

Test air flow:
Single filter element(84+4)L/min

检验结果汇总

序号	检测项目	检测结果	标准要求	备注
1	初始过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
2	加载后过滤效率 (%)	99.97 %	≥ 99.5 %	合格
3	90 % 盐雾后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
4	90 % 酸雾后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
5	90 % 氨气后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
6	90 % 臭氧后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
7	90 % 二氧化硫后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
8	90 % 二氧化氮后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
9	90 % 一氧化碳后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
10	90 % 氯气后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
11	90 % 氟化氢后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
12	90 % 光气后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
13	90 % 苯胺后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
14	90 % 吡啶后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
15	90 % 三乙胺后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
16	90 % 三氯胺后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
17	90 % 三氯氧磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
18	90 % 三氯甲烷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
19	90 % 三氯乙烯后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
20	90 % 四氯化碳后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
21	90 % 四氯乙烷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
22	90 % 四氯甲烷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
23	90 % 五氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
24	90 % 五氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
25	90 % 六氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
26	90 % 六氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
27	90 % 七氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
28	90 % 七氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
29	90 % 八氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
30	90 % 八氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
31	90 % 九氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
32	90 % 九氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
33	90 % 十氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
34	90 % 十氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
35	90 % 十一氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
36	90 % 十一氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
37	90 % 十二氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
38	90 % 十二氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
39	90 % 十三氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
40	90 % 十三氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
41	90 % 十四氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
42	90 % 十四氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
43	90 % 十五氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
44	90 % 十五氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
45	90 % 十六氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
46	90 % 十六氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
47	90 % 十七氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
48	90 % 十七氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
49	90 % 十八氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
50	90 % 十八氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
51	90 % 十九氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
52	90 % 十九氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
53	90 % 二十氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
54	90 % 二十氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
55	90 % 二十一氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
56	90 % 二十一氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
57	90 % 二十二氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
58	90 % 二十二氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
59	90 % 二十三氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
60	90 % 二十三氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
61	90 % 二十四氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
62	90 % 二十四氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
63	90 % 二十五氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
64	90 % 二十五氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
65	90 % 二十六氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
66	90 % 二十六氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
67	90 % 二十七氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
68	90 % 二十七氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
69	90 % 二十八氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
70	90 % 二十八氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
71	90 % 二十九氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
72	90 % 二十九氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
73	90 % 三十氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
74	90 % 三十氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
75	90 % 三十一氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
76	90 % 三十一氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
77	90 % 三十二氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
78	90 % 三十二氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
79	90 % 三十三氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
80	90 % 三十三氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
81	90 % 三十四氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
82	90 % 三十四氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
83	90 % 三十五氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
84	90 % 三十五氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
85	90 % 三十六氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
86	90 % 三十六氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
87	90 % 三十七氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
88	90 % 三十七氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
89	90 % 三十八氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
90	90 % 三十八氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
91	90 % 三十九氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
92	90 % 三十九氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
93	90 % 四十氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
94	90 % 四十氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
95	90 % 四十一氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
96	90 % 四十一氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
97	90 % 四十二氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
98	90 % 四十二氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
99	90 % 四十三氯化磷后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格
100	90 % 四十三氯化碘后过滤效率 (%)	99.6 %	≥ 99.5 %	合格

*Filter test report

毛巾



[毛巾-浴巾-面巾](#)



[浴巾-毛巾](#)



[毛巾-浴巾-面巾](#)



[浴巾-毛巾-浴巾-浴巾](#)

毛巾 浴巾 面巾 浴巾 浴巾, 浴巾 浴巾 浴巾 浴巾 !!

毛巾 浴巾 浴巾 浴巾-浴巾-浴巾 浴巾 浴巾-浴巾-浴巾 ^^